

Ventosa de fuelle HT2 (redonda)

SAB 80 HT2-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03357




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	80,00
Temperatura resistencia	200,0 °C
Número de pliegues	1,5
Conexión	G1/4-AG
Material de la boquilla	Aluminio

SAB 80 HT2-65 G1/4-AG

La ventosa SAB HT2 disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	49,80 mm
Diámetro exterior D1	65,0 mm
Diámetro nominal dn	6,00 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	22,0 mm
Diámetro Ds	81,2 mm
Diámetro Dmax(S)	88,0 mm

Datos de diseño SAB 80 HT2-65 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03357

Art.-Nr.: 10.01.06.03357

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	40,0 mm
Fuerza de arranque	238,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	135,00 N
Peso	94,50 g
Fuerza lateral	217,0 N
Volumen	67,600 cm ³
Tamaño	80,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	G1/4" -MA
Familia de productos	SAB

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03357


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03357