


Art.-Nr.: 10.01.06.03368



SDC2 50 PU 30/60 N044

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Tamaño	50,00
Número de pliegues	2,5
Dureza del material	60,0 Shore A



Datos de diseño SDC2 50 PU 30/60 N044

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	8,00 mm
Altura H	35,50 mm
Diámetro exterior D1	42,5 mm
Diámetro de la cabeza Dk	27,5 mm
Diámetro interior d1	13,5 mm
d2	21,9 mm
Diámetro interior d	10,50 mm
Recorrido de resorte Z	16,0 mm
Diámetro Ds	50,0 mm
Altura H3	14,40 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03368

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de arranque	72,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	22,60 N
Tamaño	50,00
Temperatura resistencia	55,0 °C
Número de pliegues	2,5
Dureza del material	60,0 Shore A

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03368

