

ベローズ吸盤2K（丸型）

SDC2 50 PU 30/60 N044

Art.-Nr.: 10.01.06.03368




SDC2 50 PU 30/60 N044

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	30.0 Shore A
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	2.5
材質の硬度	60.0 Shore A

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	8.00 mm
高さ H	35.50 mm
外径 D1	42.5 mm
ヘッド径 Dk	27.5 mm
内径 d1	13.5 mm
d2	21.9 mm
内径 d	10.50 mm
スプリングストローク Z	16.0 mm
径 Ds	50.0 mm
高さ H3	14.40 mm



デザインデータ SDC2 50 PU 30/60 N044



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03368

Art.-Nr.: 10.01.06.03368



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	30.0 Shore A
最小ワーク半径（凸部）	20.0 mm
離脱力	72.00 N
吸着力（-600mbar）	22.60 N
サイズ	50.00
温度耐性	55.0 °C
折りたたみ式本数	2.5
材質の硬度	60.0 Shore A

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03368

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03368