

Сифонные присоски (круглые)  
**SPB2 20 ED-65 G1/8-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.03453



SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

### Технические данные


| Attribute                     | Value        |
|-------------------------------|--------------|
| Материал присоски             | Эластодур ED |
| Твердость материала [Shore A] | 65,0 Shore A |
| размер                        | 20,00        |
| Количество складок            | 2,5          |
| Резьба G1                     | G1/8"-M      |

Присоска SPB2 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB2 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB2, соединительный элемент (соединитель Schmalz)

Доступные аксессуары: вставка присоски SPI



Конструктивные данные SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

### Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 31,30 mm |
| Наружный диаметр D1       | 22,1 mm  |
| Номинальный диаметр dn    | 4,00 mm  |
| d2                        | 12,0 mm  |
| Резьба G1                 | G1/8"-M  |
| Длина резьбы LG1          | 7,5 mm   |
| Размер гаечного ключа SW1 | 14,0 mm  |
| Размер ключа SW2          | 4,0 mm   |
| Ход пружины Z             | 13,0 mm  |
| Диаметр Ds                | 21,4 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03453](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03453)

Сильфонные присоски (круглые)  
**SPB2 20 ED-65 G1/8-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.03453



### Технические данные

| Attribute                            | Value                 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски                    | Эластодур ED          |
| Твердость материала [Shore A]        | 65,0 Shore A          |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 4,0 mm                |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 20,0 mm               |
| Сила отрыва                          | 15,70 N               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 6,80 N                |
| Вес                                  | 6,5 g                 |
| Поперечная сила                      | 8,4 N                 |
| Объем                                | 4,200 cm <sup>3</sup> |
| размер                               | 20,00                 |
| Количество складок                   | 2,5                   |
| Семейство продуктов                  | SPB2                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.03453](http://www.schmalz.com/10.01.06.03453)



### Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03453

| Тип                         | Количество предметов                |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Вставка присоски Schmalz PA | SPI 20 PA SPB2-20<br>10.01.06.04041 |



### Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03453

| Тип                 | Количество предметов             |
|---------------------|----------------------------------|
| Соединитель Schmalz | SC 040 G1/8-AG<br>10.01.06.02490 |



### Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03453

| Тип                           | Количество предметов                  |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Сильфонная присоска (круглая) | SPB2 20 ED-65 SC040<br>10.01.06.03409 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03453](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03453)