

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2 30 ED-65 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03457



Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65,0 Shore A |
| Misura | 30,00 |
| Numero di pieghe | 2,5 |
| Filettatura G1 | G1/8"-AG |


SPB2 30 ED-65 G1/8-AG

La ventosa SPB2 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB2 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB1, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: inserto per ventose



Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|------------------------------------|----------|
| Altezza H | 42,20 mm |
| Diametro esterno D1 | 32,2 mm |
| Diametro nominale dn | 4,00 mm |
| d2 | 16,9 mm |
| Filettatura G1 | G1/8"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 7,5 mm |
| Misura della chiave SW1 | 14,0 mm |
| Larghezza tra gli appartamenti SW2 | 4,0 mm |
| Freccia elastica Z | 20,0 mm |
| Diametro Ds | 31,4 mm |

Dati di costruzione SPB2 30 ED-65 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03457

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03457

**Dati tecnici**

| Attributo | Valore |
|--|------------------------|
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65,0 Shore A |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 30,0 mm |
| Forza di strappo | 28,40 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 14,40 N |
| Peso | 9,5 g |
| Forza laterale | 12,8 N |
| Volume | 12,400 cm ³ |
| Misura | 30,00 |
| Numero di pieghe | 2,5 |
| Famiglia di prodotti | SPB2 |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -600 mbar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono indicati senza fattori di sicurezza.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03457

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03457**

| Typ | | codice articolo |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Schmalz Pad Insert PA | SPI 30 PA SPB2-30 | 10.01.06.04043 |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03457**

| Typ | | codice articolo |
|-------------------|----------------|-----------------|
| Schmalz-Connector | SC 040 G1/8-AG | 10.01.06.02490 |

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03457**

| Typ | | codice articolo |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| Ventosa a soffietto (tondo) | SPB2 30 ED-65 SC040 | 10.01.06.03411 |

