




## Dati tecnici

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale della ventosa         | Materiale a temperatura elevata HT2 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65,0 Shore A                        |
| Misura                          | 50,00                               |
| Resistenza alla temperatura     | 200,0 °C                            |
| Numero di pieghe                | 1,5                                 |
| Connessione                     | G3/8-IG                             |
| Materiale del nipplo            | Alluminio                           |

SAB 50 HT2-65 G3/8-IG

La ventosa SAB HT2, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.



## Dati di costruzione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 36,90 mm |
| Diametro esterno D1             | 42,1 mm  |
| Diametro nominale dn            | 6,00 mm  |
| Filettatura G1                  | G3/8"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 15,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 22,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 11,6 mm  |
| Diametro Ds                     | 50,2 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 56,0 mm  |

Dati di costruzione SAB 50 HT2-65 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03401

**Dati tecnici**

| Materiale della ventosa                    | Materiale a temperatura elevata HT2 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Durezza del materiale [Shore A]            | 65,0 Shore A                        |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                              |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 25,0 mm                             |
| Forza di strappo                           | 91,00 N                             |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 53,00 N                             |
| Peso                                       | 38,40 g                             |
| Forza laterale                             | 102,0 N                             |
| Volume                                     | 16,100 cm <sup>3</sup>              |
| Misura                                     | 50,00                               |
| Numero di pieghe                           | 1,5                                 |
| Connessione                                | G3/8"-IG                            |
| Famiglia di prodotti                       | SAB                                 |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

