

Ventosa de fuelle HT2 (redonda)

SAB 50 HT2-65 G3/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.06.03401



SAB 50 HT2-65 G3/8-IG

La ventosa SAB HT2 disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.



Datos de diseño SAB 50 HT2-65 G3/8-IG

Datos técnicos

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	50,00
Temperatura resistencia	200,0 °C
Número de pliegues	1,5
Conexión	G3/8-IG
Material de la boquilla	Aluminio

Datos de diseño

Altura H	36,90 mm
Diámetro exterior D1	42,1 mm
Diámetro nominal dn	6,00 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Longitud de rosca LG1	15,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	11,6 mm
Diámetro Ds	50,2 mm
Diámetro Dmax(S)	56,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03401

Art.-Nr.: 10.01.06.03401

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	25,0 mm
Fuerza de arranque	91,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	53,00 N
Peso	38,40 g
Fuerza lateral	102,0 N
Volumen	16,100 cm ³
Tamaño	50,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	G3/8"-HE
Familia de productos	SAB

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

