

Art.-Nr.: 10.01.06.03519



SPB4 20 SI-55 G3/8-IG

技術資料


属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	4.5
スレッドG1	G3/8"-F

真空パッド SPB4は、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SPB4: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニッブル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB4、接続ニッブル (取付ネジ) SC

アクセサリ: フィルターメッシュ、ホースクランプ、パッド用インサート



デザインデータ SPB4 20 SI-55 G3/8-IG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	58.40 mm
呼び径 dn	11.00 mm
d2	13.5 mm
スレッドG1	G3/8"-F
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	10.0 mm
径 Ds	21.4 mm
径 Dmax(S)	24.4 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03519



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	9.0 mm
離脱力	11.00 N
吸着力 (-600mbar)	8.00 N
質量	23.0 g
ボリウム	7.900 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	4.5
製品ファミリー	SPB4

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03519



データアクセサリを注文する 10.01.06.03519

Typ		製品コード
ホースクランプ	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
パッドインサート PE	SPI 16 PE SPB4-20	10.01.06.02915



スペアパーツの注文データ 10.01.06.03519

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 080 G3/8-IG	10.01.06.02594



摩耗部品の注文データ 10.01.06.03519

Typ		製品コード
ベローズ真空吸着パッド	SPB4 20 SI-55 SC080	10.01.06.02588


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03519