

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 50 ED-65 SC050




Art.-Nr.: 10.01.06.03413



SPB2 50 ED-65 SC050

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	50,00
Altura H	55,90 mm



Datos de diseño SPB2 50 ED-65 SC050

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	7,00 mm
Altura H	55,90 mm
Diámetro exterior D1	52,2 mm
Diámetro de la cabeza Dk	23,5 mm
Diámetro interior d1	17,3 mm
d2	27,1 mm
Diámetro interior d	11,00 mm
Recorrido de resorte Z	32,0 mm
Diámetro Ds	51,3 mm
Altura H3	11,60 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03413

Art.-Nr.: 10.01.06.03413

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 050
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	75,0 mm
Fuerza de arranque	61,80 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	34,60 N
Peso	18,3 g
Fuerza lateral	28,5 N
Volumen	51,800 cm ³
Tamaño	50,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	SPB2

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03413

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.03413**

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488
Schmalz Pad Insert PA	SPI 50 PA SPB2-50	10.01.06.04045
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03413