



Art.-Nr.: 10.01.06.03421



FSGPL 250 HT1-60 G1/2-IG

La ventosa FSGPL disponible en diversos diámetros se suministra con placa soporte vulcanizada en la pieza elastomérica.



Datos de diseño FSGPL 250 HT1-60 G1/2-IG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	250,00
Número de pliegues	1,5
Conexión de vacío	G1/2"-HE
Material de la boquilla	Acero
Propiedades del material	no deja marcas

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	60,00 mm
Diámetro exterior D1	250,0 mm
d2	186,0 mm
Rosca G1	G1/2"-HE
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño del orificio d3	167,0 mm
Recorrido de resorte Z	43,0 mm
Diámetro Ds	239,3 mm
Altura H4	8,00 mm
Diámetro Dmax(S)	256,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.03421

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	12,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	500,0 mm
Fuerza de arranque	2.000,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1.610,00 N
Peso	1.850,0 g
Volumen	1.677,440 cm ³
Tamaño	250,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FSGPL

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03421


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03421