

Art.-Nr.: 10.01.06.03448



SPB4f 40 SI-HD-65 SC080


Entegre torba sabitleyicili vantuz SPB4f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak münferit parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunun için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPB4f tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci, hortum kelepçesi

## Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Boyut	40,00
Körük Sayısı	4,5



Tasarım verileri SPB4f 40 SI-HD-65 SC080

## Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	13,00 mm
Yükseklik H	52,00 mm
Diş çap D1	31,6 mm
Kafa çapı Dk	24,4 mm
İç çap d1	19,6 mm
d2	15,3 mm
İç çap d	16,00 mm
Yay stroku Z	18,0 mm
Çap Ds	39,7 mm
Yükseklik H3	14,40 mm
Çap Dmax(S)	42,0 mm

Körüklü vantuz SI-HD (yuvarlak)

## SPB4f 40 SI-HD-65 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.03448



### Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 080
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliđi [Shore A]	65,0 Shore A
Emme kuvveti (-600mbar)	20,40 N
Ađırlık	11,30 g
Cilt	15,120 cm <sup>3</sup>
Boyut	40,00
Körük Sayısı	4,5
400 mbar'da emme kuvveti	13,60 N
200 mbar'da emme kuvveti	6,80 N
Ürün ailesi	SPB4f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.03448](http://www.schmalz.com/10.01.06.03448)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03448](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03448)