

Art.-Nr.: 10.01.06.03564



SPB4f 50 SI-HD-65 SC090


技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	4.5

真空パッド SPB4fは、パッド、ネジおよび引き込み防止ガードが組付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。交換部品として、それぞれの製品を個別に注文することが可能です。

- 真空パッド SPB4f: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

アクセサリ: フィルターメッシュ、ホースクランプ



デザインデータ SPB4f 50 SI-HD-65 SC090

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	14.00 mm
高さ H	65.00 mm
外径 D1	41.6 mm
ヘッド径 Dk	31.0 mm
内径d1	24.8 mm
d2	21.0 mm
内径d	20.00 mm
スプリングストロークZ	26.0 mm
径 Ds	49.7 mm
高さ H3	16.00 mm
径 Dmax(S)	52.0 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03564



技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	SC 090
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	41.00 N
質量	22.60 g
ボリューム	33.110 cm ³
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	4.5
400 mbarでの吸着力	27.30 N
200 mbarでの吸着力	13.70 N
製品ファミリー	SPB4f

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03564

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03564