

Körüklü vantuz HT2 (yuvarlak)

SAB 60 HT2-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03450




Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT2
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Boyut	60,00
Sıcaklık direnci	200,0 °C
Körük Sayısı	1,5
Bağlantı	G1/4-AG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SAB 60 HT2-65 G1/4-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB HT2, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	41,30 mm
Dış çap D1	49,5 mm
Nominal çap dn	6,00 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış uzunluğu LG1	10,0 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Yay stroku Z	14,5 mm
Çap Ds	61,2 mm
Çap Dmax(S)	67,0 mm

Tasarım verileri SAB 60 HT2-65 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03450

Art.-Nr.: 10.01.06.03450



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT2
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30,0 mm
Çekme kuvveti	136,00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	82,00 N
Ağırlık	60,40 g
Yanal kuvvet	126,0 N
Cilt	28,800 cm ³
Boyut	60,00
Körük Sayısı	1,5
Bağlantı	G1/4"-M
Ürün ailesi	SAB

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03450



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03450