

Körüklü vantuz (yuvarlak)

SAB 30 NBR-60 M16-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03616




Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	30,00
Körük Sayısı	1,5
Bağlantı	M16-AG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SAB 30 NBR-60 M16-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	28,00 mm
Dış çap D1	32,0 mm
Nominal çap dn	4,00 mm
Dış G1	M16-M
Dış uzunluğu LG1	11,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	9,0 mm
Çap Ds	30,6 mm
Çap Dmax(S)	34,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SAB 30 NBR-60 M16-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03616

Art.-Nr.: 10.01.06.03616

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	40,0 mm
Çekme kuvveti	33,00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	22,00 N
Ağırlık	19,40 g
Yanal kuvvet	30,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	13,0 N
Cilt	5,600 cm ³
Boyut	30,00
Körük Sayısı	1,5
Ürün ailesi	SAB

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03616

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03616