




SAB 50 HT2-65 G1/4-IG

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB HT2, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri SAB 50 HT2-65 G1/4-IG

## Teknik veriler

| Attribute                  | Value                         |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi           | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65.0 Shore A                  |
| Boyut                      | 50.00                         |
| Sıcaklık direnci           | 200.0 °C                      |
| Körük Sayısı               | 1.5                           |
| Bağlantı                   | G1/4-IG                       |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum                     |

## Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 41.90 mm |
| Dış çap D1         | 42.1 mm  |
| Nominal çap dn     | 6.00 mm  |
| Dış G1             | G1/4"-F  |
| Dış uzunluğu LG1   | 20.0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 22.0 mm  |
| Yay stroku Z       | 11.6 mm  |
| Çap Ds             | 50.2 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 56.0 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.03451

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                         |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 65.0 Shore A                  |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4.0 mm                        |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 25.0 mm                       |
| Çekme kuvveti                      | 91.00 N                       |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 53.00 N                       |
| Ağırlık                            | 52.1 g                        |
| Yanal kuvvet                       | 102.0 N                       |
| Cilt                               | 16.100 cm <sup>3</sup>        |
| Boyut                              | 50.00                         |
| Körük Sayısı                       | 1.5                           |
| Bağlantı                           | G1/4" -F                      |
| Ürün ailesi                        | SAB                           |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.03451](http://www.schmalz.com/10.01.06.03451)

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03451](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03451)