




FG 3 HT1-60 N055

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Baugröße	3,00
Höhe H	6,70 mm



Konstruktionsdaten FG 3 HT1-60 N055

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H2	2,10 mm
Höhe H	6,70 mm
Außendurchmesser D1	3,6 mm
Kopfdurchmesser Dk	3,6 mm
Innendurchmesser d1	2,3 mm
d2	1,8 mm
Innendurchmesser d	1,70 mm
Federweg Z	1,1 mm
Durchmesser Ds	3,0 mm
Höhe H3	2,70 mm
Durchmesser Dmax(S)	4,0 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.03639



Technische Daten

Attribut	Wert
Nippelfamilie	N 055
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	2,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	4,0 mm
Abreißkraft	0,40 N
Saugkraft (-600mbar)	0,15 N
Volumen	0,022 cm ³
Baugröße	3,00
Faltenanzahl	2,5
Produktfamilie	FG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.06.03639

