

Art.-Nr.: 10.01.06.03461



SPB2 50 ED-65 G1/4-AG

真空パッド SPB2は、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。


- 真空パッド SPB2: 様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB2、接続ニップル (取付ネジ) SC

アクセサリ: パッド用インサート SPI

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	2.5
スレッドG1	G1/4"-M



デザインデータ SPB2 50 ED-65 G1/4-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	63.10 mm
外径 D1	52.2 mm
呼び径 dn	6.10 mm
d2	27.1 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スパナサイズ SW2	6.0 mm
スプリングストローク Z	32.0 mm
径 Ds	51.3 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03461



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	75.0 mm
離脱力	61.80 N
吸着力 (-600mbar)	34.60 N
質量	30.9 g
水平方向の力	28.5 N
ボリューム	51.800 cm ³
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	SPB2

注記：吸着力：吸着力の値は、真空度-600 mbar、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03461



データアクセサリを注文する 10.01.06.03461

Typ		製品コード
真空パッドインサート PA	SPI 50 PA SPB2-50	10.01.06.04045
流動抵抗	SC-SW 60 6	10.05.04.00096
流動抵抗	SC-SW 80 6	10.05.04.00097
流動抵抗	SC-SW 100 6	10.05.04.00098
流動抵抗	SC-SW 120 6	10.05.04.00099
流動抵抗	SC-SW 200 6	10.05.04.00100
流動抵抗	SC-SW 240 6	10.05.04.00101



スペアパーツの注文データ 10.01.06.03461

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487



ベローズ真空吸着パッド

SPB2 50 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03461



摩耗部品の注文データ 10.01.06.03461

Typ		製品コード
ベローズ真空吸着パッド	SPB2 50 ED-65 SC050	10.01.06.03413



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03461