



SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	50.00
Körük Sayısı	1.5
Diş G1	G1/4"-F

Vantuz SPB1 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB1, bağlantı elemanı (Schmalz-Connector)

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak), vantuz eki



Tasarım verileri SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	49.20 mm
Nominal çap dn	6.10 mm
d2	32.3 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	18.0 mm
Çap Ds	51.4 mm
Çap Dmax(S)	58.4 mm

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB1 50 ED-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03501



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	40.0 mm
Çekme kuvveti	72.70 N
Emme kuvveti (-600mbar)	54.70 N
Ağırlık	27.1 g
Yanal kuvvet	31.2 N
Cilt	30.181 cm ³
Boyut	50.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SPB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03501



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03501

Typ	Ürün numarası
Elek, yuvarlak	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16
Schmalz Ped Ekleme PA	SPI 40 PA SPB1-50



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.03501

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 050 G1/4-IG MOD



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.03501

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB1 50 ED-65 SC050



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03501