

Art.-Nr.: 10.01.06.03511



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ (LxW)	60 x 20
折りたたみ式本数	1.5
スレッドG1	G1/8"-F


SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

真空パッド SPOB1は、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SPOB1: 様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ、下部コネクタ付 (SPOB1-100x40向けのみ)

スペアパーツ: 真空パッド SPOB1、接続ニップル (取付ネジ) SC

アクセサリ: フィルターメッシュ (簡易フィルタ、円形)



デザインデータ SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	32.00 mm
呼び径 dn	3.60 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパの長さ LG1	8.0 mm
スナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストロークZ	8.0 mm
真空パッド幅 Bs	21.40 mm
Ls	61.40 mm
Lmax.(S)	67.00 mm
Bmax(S)	27.50 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.03511



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	25.0 mm
離脱力	39.80 N
吸着力 (-600mbar)	32.50 N
質量	16.0 g
サイズ (LxW)	60 x 20
水平方向の力	32.2 N
ボリューム	11.000 cm ³
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SPOB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03511



データアクセサリを注文する 10.01.06.03511

Typ	製品コード
ふるいラウンド	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
	10.07.01.00309



スペアパーツの注文データ 10.01.06.03511

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 040-AR G1/8-IG MOD
	10.01.06.02496
長円ベローズ真空パッド	SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR
	10.01.06.02462



摩耗部品の注文データ 10.01.06.03511

Typ	製品コード
長円ベローズ真空パッド	SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR
	10.01.06.02462



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03511