



SPB4 40 SI-55 G1/4-IG

Dati tecnici


Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00
Numero di pieghe	4,5
Filettatura G1	G1/4"-IG

La ventosa SPB4 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB4 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB4, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: filtro tondo, fascetta, inserto per ventose



Dati di costruzione SPB4 40 SI-55 G1/4-IG

Dati di costruzione

Altezza H	87,10 mm
Diametro nominale dn	11,40 mm
d2	23,0 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	27,0 mm
Freccia elastica Z	27,0 mm
Diametro Ds	40,5 mm
Diametro Dmax(S)	41,5 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03529

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	12,0 mm
Forza di strappo	39,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	25,00 N
Peso	41,00 g
Volume	35,740 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	4,5
Famiglia di prodotti	SPB4

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.03529**

Typ		Numero articolo
Fascetta	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Schmalz Pad Insert PE	SPI 32 PE SPB4-40	10.01.06.02856
Elemento di stabilizzazione	SPSE 40	10.01.06.02954

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.03529**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 090 G1/4-IG	10.01.06.03273

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.03529**

Typ		Numero articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	SPB4 40 SI-55 SC090	10.01.06.02590

