




FG 3 NBR-CO-55 N055

## 技術資料

| 属性           | 価値             |
|--------------|----------------|
| 真空パッドの材質     | ニトリルゴム NBR-導電性 |
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A   |
| サイズ          | 3.00           |
| 折りたたみ式本数     | 2.5            |

## デザインデータ



| 属性          | 価値      |
|-------------|---------|
| 高さ H2       | 2.10 mm |
| 高さ H        | 6.70 mm |
| 外径 D1       | 3.6 mm  |
| ヘッド径 Dk     | 3.6 mm  |
| 内径d1        | 2.3 mm  |
| d2          | 1.8 mm  |
| 内径d         | 1.70 mm |
| スプリングストロークZ | 1.1 mm  |
| 径 Ds        | 3.0 mm  |
| 高さ H3       | 2.70 mm |
| 径 Dmax(S)   | 4.0 mm  |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ FG 3 NBR-CO-55 N055

Art.-Nr.: 10.01.06.03706



## 技術資料

| 属性             | 価値                    |
|----------------|-----------------------|
| 対応ニップルファミリー    | N 055                 |
| 真空パッドの材質       | ニトリルゴム NBR-導電性        |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 55.0 Shore A          |
| ホース径 (推奨) d    | 2.0 mm                |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 4.0 mm                |
| 離脱力            | 0.40 N                |
| 吸着力 (-600mbar) | 0.15 N                |
| ボリューム          | 0.022 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 3.00                  |
| 折りたたみ式本数       | 2.5                   |
| 製品ファミリー        | FG                    |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.03706](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03706)

[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03706](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03706)