


Art.-Nr.: 10.01.06.03554



Données techniques

Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	50,00
Nombre de soufflets	4,5
Filetage G1	G1/8"-F


SPB4f 50 SI-55 G1/8-IG

La ventouse SPB4f (pièce en élastomère + élément de fixation) avec élément stabilisateur de sacs intégré est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB4f – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC– disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4f, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis de filtrage (tamis (rond)), collier de serrage



Données de construction

Hauteur H	86,50 mm
Diamètre nominal dn	8,60 mm
d2	21,0 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	27,0 mm
Allongement du ressort Z	26,0 mm
Diamètre Ds	49,7 mm
Diamètre Dmax(S)	52,0 mm

Données de construction SPB4f 50 SI-55 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03554

Art.-Nr.: 10.01.06.03554

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	12,0 mm
Force de rupture	35,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	41,00 N
Poids propre	69,50 g
Volume	33,110 cm ³
Nombre de soufflets	4,5
Force d'aspiration à -400 mbar	27,30 N
Force d'aspiration à -200 mbar	13,70 N
Famille de produits	SPB4f

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande accessoires 10.01.06.03554**

Typ	Nombre d'article
Collier de serrage	SSB 20-32 ST-VZ
	10.07.10.00003

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.03554**

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 090 G1/8-IG
	10.01.06.03272
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB4f 50 SI-55 SC090
	10.01.06.03266

