


Art.-Nr.: 10.01.06.03556



SPB4f 50 SI-55 G3/8-IG

技術資料


属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	4.5
スレッドG1	G3/8"-F

真空パッド SPB4fは、パッド、ネジおよび引き込み防止ガードが組付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SPB4f: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB4f、接続ニップル (取付ネジ) SC

アクセサリ: フィルターメッシュ、ホースクランプ



デザインデータ SPB4f 50 SI-55 G3/8-IG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	86.50 mm
呼び径 dn	15.00 mm
d2	21.0 mm
スレッドG1	G3/8"-F
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	27.0 mm
スプリングストロークZ	26.0 mm
径 Ds	49.7 mm
径 Dmax(S)	52.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03556



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	12.0 mm
離脱力	35.00 N
吸着力 (-600mbar)	41.00 N
質量	52.70 g
ボリューム	33.110 cm ³
折りたたみ式本数	4.5
400 mbarでの吸着力	27.30 N
200 mbarでの吸着力	13.70 N
製品ファミリー	SPB4f

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03556



発注データ アクセサリ 10.01.06.03556

Typ	本数
ホースクランプ	SSB 20-32 ST-VZ
	10.07.10.00003



発注データ スペアパーツ 10.01.06.03556

Typ	本数
シュマルツコネクタ	SC 090 G3/8-IG
ベローズ真空吸着パッド	SPB4f 50 SI-55 SC090
	10.01.06.03274
	10.01.06.03266


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03556