


Art.-Nr.: 10.01.06.03736



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	35 x 15
Количество складок	1,5
Резьба G1	G1/8"-M

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Присоска SPOB1f (эластомерная часть + соединительный элемент) со встроенным стабилизатором пакетов поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPOB1f – эластомерная деталь, поставляемая в диапазоне различных диаметров
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с рядом различных резьб

Доступные запасные части: присоска SPOB1f, соединитель Schmalz



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	35,00 mm
Ширина B1	15,00 mm
Высота H	19,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
Резьба G1	G1/8"-M
Длина резьбы LG1	7,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	4,0 mm
Ширина присоски Bs	14,60 mm
Ls	34,60 mm

Конструктивные данные SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03736



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	12,60 N
Вес	6,9 g
Размеры (ДхШ)	35 x 15
Объем	2,139 cm ³
Количество складок	1,5
Всасывающая сила при -400 мбар	8,40 N
Всасывающая сила при -200 мбар	4,20 N
Семейство продуктов	SPOB1f
Мин. ширина заготовки	10,0 mm

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03736



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03736

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 040-AR G1/8-AG MOD	10.01.06.02495



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03736

Тип	Количество предметов
Сифонная присоска (овальная) SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR	10.01.06.03625

