

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)
SPB4f 50 SI-HD-65 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.03564




SPB4f 50 SI-HD-65 SC090

Присоска SPB4f (эластомерная часть + соединительный элемент) со встроенным стабилизатором пакетов поставляется в сборе. В качестве альтернативы некоторые детали можно заказать отдельно. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

- Присоска типа SPB4f (шаг 1) – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC (шаг 2) – поставляется с различной резьбой

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр, шланговый зажим



Конструктивные данные SPB4f 50 SI-HD-65 SC090

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	силикон SI-HD
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	50,00
Количество складок	4,5

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	14,00 mm
Высота H	65,00 mm
Наружный диаметр D1	41,6 mm
Диаметр головки Dk	31,0 mm
Внутренний диаметр d1	24,8 mm
d2	21,0 mm
Внутренний диаметр d	20,00 mm
Ход пружины Z	26,0 mm
Диаметр Ds	49,7 mm
Высота H3	16,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03564

Сильфонная присоска SI-HD (круглая)
SPB4f 50 SI-HD-65 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.03564



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 090
Материал присоски	силикон SI-HD
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	41,00 N
Вес	22,6 g
Объем	33,110 cm ³
размер	50,00
Количество складок	4,5
Всасывающая сила при -400 мбар	27,30 N
Всасывающая сила при -200 мбар	13,70 N
Семейство продуктов	SPB4f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03564



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03564