


Art.-Nr.: 10.01.06.03737

**Технические данные**


Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	60 x 25
Количество складок	1,5
Резьба G1	G1/4"-F

SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

Присоска SPOB1f (эластомерная часть + соединительный элемент) со встроенным стабилизатором пакетов поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPOB1f – эластомерная деталь, поставляемая в диапазоне различных диаметров
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с рядом различных резьб

Доступные запасные части: присоска SPOB1f, соединитель Schmalz

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Длина L1	60,00 mm
Ширина B1	25,00 mm
Высота H	40,20 mm
Номинальный диаметр dn	6,10 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	9,0 mm
Ширина присоски Bs	24,50 mm
Ls	59,50 mm

Конструктивные данные SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03737



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	8,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	36,60 N
Вес	20,3 g
Размеры (ДхШ)	60 x 25
Объем	11,535 cm ³
Количество складок	1,5
Всасывающая сила при -400 мбар	24,40 N
Всасывающая сила при -200 мбар	12,20 N
Семейство продуктов	SPOB1f
Мин. ширина заготовки	20,0 mm

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03737



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03737

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 050-AR G1/4-IG MOD	10.01.06.03742



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03737

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (овальная) SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR	10.01.06.03626

