




SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

La ventosa SPOB1f (parte elastomérica + elemento de conexión) con estabilizador de bolsa integrado se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPOB1f - parte elastomérica, disponible en distintos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC - disponible con distintas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPOB1f, Schmalz-Connector



Datos de diseño SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor        |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI  |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Dimensión (LxAn)              | 60 x 25      |
| Número de pliegues            | 1,5          |
| Rosca G1                      | G1/4"-MA     |

### Datos de diseño

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Longitud L1            | 60,00 mm |
| Anchura B1             | 25,00 mm |
| Altura H               | 30,20 mm |
| Diámetro nominal dn    | 6,10 mm  |
| Rosca G1               | G1/4"-MA |
| Longitud de rosca LG1  | 10,0 mm  |
| Tamaño de la llave SW1 | 17,0 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 9,0 mm   |
| Anchura de ventosa Bs  | 24,50 mm |
| Ls                     | 59,50 mm |



Art.-Nr.: 10.01.06.03738

**Datos técnicos**

| Atributo                                            | Valor                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa                                 | Silicona SI            |
| Dureza del material [Shore A]                       | 55,0 Shore A           |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 8,0 mm                 |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 36,60 N                |
| Peso                                                | 19,7 g                 |
| Dimensión (LxAn)                                    | 60 x 25                |
| Volumen                                             | 11,535 cm <sup>3</sup> |
| Número de pliegues                                  | 1,5                    |
| Fuerza de aspiración a -400 mbar                    | 24,40 N                |
| Fuerza de aspiración a -200 mbar                    | 12,20 N                |
| Familia de productos                                | SPOB1f                 |
| Anchura mín. de la pieza                            | 20,0 mm                |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.03738](http://www.schmalz.com/10.01.06.03738)

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.03738**

| Typ                              | n              |
|----------------------------------|----------------|
| Resistencia al flujo SC-SW 60 6  | 10.05.04.00096 |
| Resistencia al flujo SC-SW 80 6  | 10.05.04.00097 |
| Resistencia al flujo SC-SW 100 6 | 10.05.04.00098 |
| Resistencia al flujo SC-SW 120 6 | 10.05.04.00099 |
| Resistencia al flujo SC-SW 200 6 | 10.05.04.00100 |
| Resistencia al flujo SC-SW 240 6 | 10.05.04.00101 |

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.03738**

| Typ                                     | n              |
|-----------------------------------------|----------------|
| Schmalz-Connector SC 050-AR G1/4-AG MOD | 10.01.06.03741 |



Ventosa de fuelle (ovalada)

## SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03738



Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.03738

| Typ                         |                             | n              |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Ventosa de fuelle (ovalada) | SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR | 10.01.06.03626 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03738](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03738)