




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Размеры (ДxШ)	80 x 35
Количество складок	1,5

SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	80,00 mm
Ширина B1	35,00 mm
Высота H2	6,90 mm
Высота H	27,00 mm
Длина головы Lk	61,10 mm
Внутренний диаметр d1	17,3 mm
Внутренний диаметр d	12,40 mm
Ход пружины Z	11,0 mm
Ширина присоски Bs	34,50 mm
Ls	79,50 mm

Конструктивные данные SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR

Art.-Nr.: 10.01.06.03627



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 050-AR
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	8,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	74,70 N
Вес	12,6 g
Размеры (ДхШ)	80 x 35
Объем	26,122 cm ³
Количество складок	1,5
Всасывающая сила при -400 мбар	49,80 N
Всасывающая сила при -200 мбар	24,90 N
Семейство продуктов	SPOB1f
Мин. ширина заготовки	30,0 mm

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03627

Данные для заказа Аксессуары **10.01.06.03627**

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Соединитель Schmalz	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546

