

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03646



SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	40.00
Körük Sayısı	2.5
Diş G1	G1/8"-M

Vantuz SPB2f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB2f tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB2f, Schmalz-Connector



Tasarım verileri SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	44.50 mm
Nominal çap dn	4.00 mm
d2	15.3 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	7.5 mm
Anahtar boyutu SW1	22.0 mm
Yay stroku Z	7.0 mm
Çap Ds	39.7 mm
Çap Dmax(S)	42.0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03646

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03646



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	9.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	20.40 N
Ağırlık	25.7 g
Cilt	12.887 cm ³
Boyut	40.00
Körük Sayısı	2.5
400 mbar'da emme kuvveti	13.60 N
200 mbar'da emme kuvveti	6.80 N
Ürün ailesi	SPB2f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03646



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03646

Typ	Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 16-27 ST-VZ
	10.07.10.00002



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.03646

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 080 G1/8-AG
	10.01.06.03142



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.03646

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2f 40 SI-55 SC080
	10.01.06.03559



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03646