

Сильфонная присоска 2К (круглая)  
**SDC1 30 PU 30/60 N043**




Art.-Nr.: 10.01.06.04049



SDC1 30 PU 30/60 N043

### Технические данные

| Attribute                     | Value         |
|-------------------------------|---------------|
| Материал присоски             | Полиуретан PU |
| Твердость материала [Shore A] | 30,0 Shore A  |
| размер                        | 30,00         |
| Количество складок            | 1,5           |
| Твердость материала           | 60,0 Shore A  |



Конструктивные данные SDC1 30 PU 30/60 N043

### Конструктивные данные

| Attribute             | Value    |
|-----------------------|----------|
| Высота H2             | 6,00 mm  |
| Высота H              | 16,80 mm |
| Наружный диаметр D1   | 31,8 mm  |
| Диаметр головки Dk    | 16,8 mm  |
| Внутренний диаметр d1 | 10,0 mm  |
| d2                    | 18,0 mm  |
| Внутренний диаметр d  | 6,50 mm  |
| Ход пружины Z         | 7,5 mm   |
| Диаметр Ds            | 30,0 mm  |
| Высота H3             | 9,30 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04049](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04049)

Сильфонная присоска 2К (круглая)  
**SDC1 30 PU 30/60 N043**



Art.-Nr.: 10.01.06.04049



#### Технические данные

| Attribute                        | Value                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски                | Полиуретан PU         |
| Твердость материала [Shore A]    | 30,0 Shore A          |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 15,0 mm               |
| Сила отрыва                      | 32,60 N               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 15,30 N               |
| Объем                            | 4,200 cm <sup>3</sup> |
| размер                           | 30,00                 |
| Термостойкость                   | 55,0 °C               |
| Количество складок               | 1,5                   |
| Твердость материала              | 60,0 Shore A          |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



#### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.04049](http://www.schmalz.com/10.01.06.04049)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04049](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04049)