


Art.-Nr.: 10.01.06.03704



FG 3 NBR-55 N055

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	3.00
折りたたみ式本数	2.5



デザインデータ FG 3 NBR-55 N055

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	2.10 mm
高さ H	6.70 mm
外径 D1	3.6 mm
ヘッド径 Dk	3.6 mm
内径 d1	2.3 mm
d2	1.8 mm
内径 d	1.70 mm
スプリングストローク Z	1.1 mm
径 Ds	3.0 mm
高さ H3	2.70 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.03704



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	N 055
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	2.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	4.0 mm
離脱力	0.40 N
吸着力 (-600mbar)	0.15 N
ボリューム	0.022 cm ³
サイズ	3.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03704

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03704