

Ventouse à soufflets 2C (ronde)

SDC1 40 PU 30/60 N043


Art.-Nr.: 10.01.06.04050



SDC1 40 PU 30/60 N043

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]	30,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	1,5
Dureté de la matière	60,0 Shore A



Données de construction SDC1 40 PU 30/60 N043

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	6,00 mm
Hauteur H	22,40 mm
Diamètre extérieur D1	42,4 mm
Diamètre de la tête Dk	22,4 mm
Diamètre intérieur d1	12,8 mm
d2	24,0 mm
Diamètre intérieur d	6,50 mm
Allongement du ressort Z	9,5 mm
Diamètre Ds	40,0 mm
Hauteur H3	12,40 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04050

Art.-Nr.: 10.01.06.04050



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]	30,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force de rupture	57,50 N
Force d'aspiration (-600mbar)	27,10 N
Volume	9,800 cm ³
Taille	40,00
Résistance thermique	55,0 °C
Nombre de soufflets	1,5
Dureté de la matière	60,0 Shore A

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04050



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04050