

Balgsauger (rund)

FGA 4 HT1-60 N003


Art.-Nr.: 10.01.06.04093



Technische Daten

Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Baugröße	4,00
Faltenanzahl	1,5

FGA 4 HT1-60 N003



Konstruktionsdaten

Höhe H2	1,50 mm
Höhe H	5,50 mm
Außendurchmesser D1	4,6 mm
Kopfdurchmesser Dk	4,0 mm
Innendurchmesser d1	3,0 mm
d2	2,5 mm
Innendurchmesser d	2,00 mm
Federweg Z	1,5 mm
Durchmesser Ds	4,0 mm
Höhe H3	2,60 mm
Durchmesser Dmax(S)	5,0 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Konstruktionsdaten FGA 4 HT1-60 N003



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04093

Balgsauger (rund)

FGA 4 HT1-60 N003



Art.-Nr.: 10.01.06.04093



Technische Daten

Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Werkstückradius min. (konvex)	1,5 mm
Gewicht	0,10 g
Baugröße	4,00
Faltenanzahl	1,5
Produktfamilie	FGA

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04093