



FGA 4 SI-CO-55 N003


技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム Si導電性
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	4.00
折りたたみ式本数	1.5

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	1.50 mm
高さ H	5.50 mm
外径 D1	4.6 mm
ヘッド径 Dk	4.0 mm
内径d1	3.0 mm
d2	2.5 mm
内径d	2.00 mm
スプリングストロークZ	1.5 mm
径 Ds	4.0 mm
高さ H3	2.60 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



デザインデータ FGA 4 SI-CO-55 N003

Art.-Nr.: 10.01.06.04094



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI導電性
最小ワーク半径 (凸部)	1.5 mm
吸着力 (-600mbar)	0.29 N
質量	0.1 g
サイズ	4.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04094

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04094