

Art.-Nr.: 10.01.06.03717



FSG 3 NBR-55 M5-AG


真空パッド FSGは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FG: ゴム部分、様々なサイズと材質をラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FG、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	3.00
折りたたみ式本数	2.5
接続	M5-M
真空接続口	M5-M
ニップル材質	アルミ



デザインデータ FSG 3 NBR-55 M5-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	10.20 mm
呼び径 dn	1.00 mm
d2	1.8 mm
スレッドG1	M5-M
グリップの長さ LG1	4.5 mm
スパナサイズ SW1	7.0 mm
スプリングストロークZ	1.1 mm
径 Ds	3.0 mm
径 Dmax(S)	4.0 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

Art.-Nr.: 10.01.06.03717



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	2.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	4.0 mm
離脱力	0.40 N
吸着力 (-600mbar)	0.15 N
質量	0.7 g
ボリューム	0.022 cm ³
サイズ	3.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FSG
接続	M5-AG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する。ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03717



スペアパーツの注文データ 10.01.06.03717

Typ	製品コード
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N055 M5-AG DN100
	10.01.01.13084



摩耗部品の注文データ 10.01.06.03717

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	FG 3 NBR-55 N055
	10.01.06.03704

