


Körüklü vantuz SI-MD (yuvarlak)
FGA 20 SI-MD-55 N016




Art.-Nr.: 10.01.06.03892



FGA 20 SI-MD-55 N016

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	20.00
Körük Sayısı	1.5
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu



Tasarım verileri FGA 20 SI-MD-55 N016

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	3.80 mm
Yükseklik H	15.20 mm
Dış çap D1	19.9 mm
Kafa çapı Dk	10.0 mm
d2	11.0 mm
İç çap d	4.50 mm
Yay stroku Z	4.4 mm
Çap Ds	18.1 mm
Yükseklik H3	8.70 mm
Çap Dmax(S)	21.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03892

Körüklü vantuz SI-MD (yuvarlak)
FGA 20 SI-MD-55 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.03892



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI metal algılanabilir
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	8.5 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	4.70 N
Ağırlık	1.5 g
Boyut	20.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03892



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03892

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-AG DN250
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-IG DN310
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03892