
Balgsauger (rund)

FG 12 SI-MD-55 N016


Art.-Nr.: 10.01.06.04134



FG 12 SI-MD-55 N016

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	12,00
Höhe H	21,00 mm



Konstruktionsdaten FG 12 SI-MD-55 N016

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H2	3,80 mm
Höhe H	21,00 mm
Außendurchmesser D1	12,0 mm
Kopfdurchmesser Dk	10,0 mm
d2	5,0 mm
Innendurchmesser d	4,50 mm
Federweg Z	7,0 mm
Durchmesser Ds	12,0 mm
Höhe H3	9,00 mm
Durchmesser Dmax(S)	13,0 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FG 12 SI-MD-55 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.04134

Technische Daten

Attribut	Wert
Nippelfamilie	N 016
Saugerwerkstoff	Silikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	5,5 mm
Abreißkraft	3,50 N
Saugkraft (-600mbar)	1,18 N
Gewicht	1,10 g
Volumen	0,747 cm^3
Baugröße	12,00
Faltenanzahl	2,5
Produktfamilie	FG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: **www.schmalz.com/10.01.06.04134**

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de