

Art.-Nr.: 10.01.06.04135



FGA 6 NBR-ESD-55 N004


Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	6,00
Número de pliegues	1,5

Datos de diseño

Altura H2	2,00 mm
Altura H	9,00 mm
Diámetro exterior D1	7,5 mm
Diámetro de la cabeza Dk	7,2 mm
Diámetro interior d1	5,8 mm
d2	3,0 mm
Diámetro interior d	3,70 mm
Recorrido de resorte Z	2,0 mm
Diámetro Ds	5,7 mm
Altura H3	3,20 mm
Diámetro Dmax(S)	8,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Datos de diseño FGA 6 NBR-ESD-55 N004

Art.-Nr.: 10.01.06.04135

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Radio de la pieza mín. (convexo)	2,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	0,40 N
Peso	0,20 g
Tamaño	6,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.04135**

Typ		Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N004 M5-AG DN200	10.01.01.03526
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N004 M5-IG DN200	10.01.01.03518

