

Körüklü vantuz SI-HD (yuvarlak)
FG 7 SI-HD-65 N016




Art.-Nr.: 10.01.06.03901



FG 7 SI-HD-65 N016

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	7.00
Körük Sayısı	2.5
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu



Tasarım verileri FG 7 SI-HD-65 N016

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	3.80 mm
Yükseklik H	14.00 mm
Dış çap D1	6.5 mm
Kafa çapı Dk	9.0 mm
d2	1.8 mm
İç çap d	4.50 mm
Yay stroku Z	3.0 mm
Çap Ds	5.9 mm
Yükseklik H3	6.50 mm
Çap Dmax(S)	9.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03901

Körüklü vantuz SI-HD (yuvarlak)
FG 7 SI-HD-65 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.03901



Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 016
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	3.0 mm
Çekme kuvveti	0.90 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0.10 N
Ağırlık	0.5 g
Cilt	0.162 cm ³
Boyut	7.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	FG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03901



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03901

Typ		Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03901