

Ventosa de fuelle (redonda)

## SPB1 80 ED-65 G1/2-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.03919




SPB1 80 ED-65 G1/2-AG

La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB1, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosa, tamiz redondo



Datos de diseño SPB1 80 ED-65 G1/2-AG

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	80,00
Número de pliegues	1,5
Rosca G1	G1/2"-MA

### Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	55,90 mm
Diámetro nominal dn	6,10 mm
d2	56,0 mm
Rosca G1	G1/2"-MA
Longitud de rosca LG1	14,0 mm
Tamaño de la llave SW1	27,0 mm
Recorrido de resorte Z	23,5 mm
Diámetro Ds	81,4 mm
Diámetro Dmax(S)	88,0 mm



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03919](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03919)

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03919

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	70,0 mm
Fuerza de arranque	200,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	166,00 N
Peso	91,40 g
Fuerza lateral	59,0 N
Volumen	98,358 cm <sup>3</sup>
Tamaño	80,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SPB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.03919](http://www.schmalz.com/10.01.06.03919)

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03919](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03919)