

Сифонные присоски (круглые)

SPB1 80 ED-65 G1/2-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03919



SPB1 80 ED-65 G1/2-AG

Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	80,00
Количество складок	1,5
Резьба G1	G1/2"-M

Присоска SPB1 (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB1, соединительный элемент (соединитель Schmalz)

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая), вставка присоски



Конструктивные данные SPB1 80 ED-65 G1/2-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	55,90 mm
Номинальный диаметр dn	6,10 mm
d2	56,0 mm
Резьба G1	G1/2"-M
Длина резьбы LG1	14,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	27,0 mm
Ход пружины Z	23,5 mm
Диаметр Ds	81,4 mm
Диаметр Dmax(S)	88,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03919

Сильфонные присоски (круглые)
SPB1 80 ED-65 G1/2-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03919



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	70,0 mm
Сила отрыва	200,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	166,00 N
Вес	91,4 g
Поперечная сила	59,0 N
Объем	98,358 cm ³
размер	80,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SPB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03919



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03919