

Ventosa de fuelle 2C (redonda)

## SDC1 30 PU 30/60 N043

Art.-Nr.: 10.01.06.04049




SDC1 30 PU 30/60 N043

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor          |
|-------------------------------|----------------|
| Material de ventosa           | Poliuretano PU |
| Dureza del material [Shore A] | 30,0 Shore A   |
| Tamaño                        | 30,00          |
| Número de pliegues            | 1,5            |
| Dureza del material           | 60,0 Shore A   |

### Datos de diseño

| Atributo                 | Valor    |
|--------------------------|----------|
| Altura H2                | 6,00 mm  |
| Altura H                 | 16,80 mm |
| Diámetro exterior D1     | 31,8 mm  |
| Diámetro de la cabeza Dk | 16,8 mm  |
| Diámetro interior d1     | 10,0 mm  |
| d2                       | 18,0 mm  |
| Diámetro interior d      | 6,50 mm  |
| Recorrido de resorte Z   | 7,5 mm   |
| Diámetro Ds              | 30,0 mm  |
| Altura H3                | 9,30 mm  |



Datos de diseño SDC1 30 PU 30/60 N043



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04049](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04049)

Art.-Nr.: 10.01.06.04049

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa              | Poliuretano PU        |
| Dureza del material [Shore A]    | 30,0 Shore A          |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 15,0 mm               |
| Fuerza de arranque               | 32,60 N               |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 15,30 N               |
| Volumen                          | 4,200 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                           | 30,00                 |
| Temperatura resistencia          | 55,0 °C               |
| Número de pliegues               | 1,5                   |
| Dureza del material              | 60,0 Shore A          |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.04049](http://www.schmalz.com/10.01.06.04049)

