


Ventosa a soffietto 2C (tondo)

SDC1 40 PU 30/60 N043

Art.-Nr.: 10.01.06.04050



SDC1 40 PU 30/60 N043



Dati di costruzione SDC1 40 PU 30/60 N043

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	30,0 Shore A
Misura	40,00
Numero di pieghe	1,5
Durezza del materiale	60,0 Shore A

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	6,00 mm
Altezza H	22,40 mm
Diametro esterno D1	42,4 mm
Diametro della testa Dk	22,4 mm
Diametro interno d1	12,8 mm
d2	24,0 mm
Diametro interno d	6,50 mm
Freccia elastica Z	9,5 mm
Diametro Ds	40,0 mm
Altezza H3	12,40 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04050

Ventosa a soffiutto 2C (tondo)

SDC1 40 PU 30/60 N043



Art.-Nr.: 10.01.06.04050



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	30,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di strappo	57,50 N
Forza di presa (-600 mbar)	27,10 N
Volume	9,800 cm ³
Misura	40,00
Resistenza alla temperatura	55,0 °C
Numero di pieghe	1,5
Durezza del materiale	60,0 Shore A

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04050



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04050