

Ventosa a soffietto SI-HD (tondo)
FG 14 SI-HD-65 N016




Art.-Nr.: 10.01.06.04055



FG 14 SI-HD-65 N016

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	14,00



Dati di costruzione FG 14 SI-HD-65 N016

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	3,80 mm
Altezza H	22,80 mm
Diametro esterno D1	13,9 mm
Diametro della testa Dk	10,0 mm
d2	5,4 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Freccia elastica Z	9,0 mm
Diametro Ds	14,5 mm
Altezza H3	9,00 mm
Diametro Dmax(S)	15,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04055

Ventosa a soffiETTO SI-HD (tondo)
FG 14 SI-HD-65 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.04055



Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 016
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	15,0 mm
Forza di strappo	5,70 N
Forza di presa (-600 mbar)	1,37 N
Peso	1,5 g
Volume	1,058 cm ³
Misura	14,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04055



Ordinare gli accessori dati 10.01.06.04055

Typ		codice articolo
Nippolo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Nippolo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Nippolo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Nippolo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04055