

Ventouse à soufflets SI-MD (ronde)  
**FGA 11 SI-MD-55 N016**




Art.-Nr.: 10.01.06.04151



FGA 11 SI-MD-55 N016

### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	11,00
Nombre de soufflets	1,5
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA



Données de construction FGA 11 SI-MD-55 N016

### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	3,80 mm
Hauteur H	16,00 mm
Diamètre extérieur D1	12,0 mm
Diamètre de la tête Dk	10,0 mm
d2	5,0 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	10,4 mm
Hauteur H3	9,30 mm
Diamètre Dmax(S)	13,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04151](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04151)

Ventouse à soufflets SI-MD (ronde)  
**FGA 11 SI-MD-55 N016**



Art.-Nr.: 10.01.06.04151



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Rayon min. de la pièce (convexe)	5,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1,20 N
Poids propre	0,9 g
Taille	11,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FGA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.04151](http://www.schmalz.com/10.01.06.04151)



### Données de commande des accessoires 10.01.06.04151

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690
Schmalz Pad Insert PEEK	SPI 11 PEEK	10.01.06.03281



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04151](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04151)