



Art.-Nr.: 10.01.06.04153



FGA 25 SI-MD-55 N016

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	25,00
Número de pliegues	1,5
Características del material	Compatible con la FDA



Datos de diseño FGA 25 SI-MD-55 N016

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	3,80 mm
Altura H	23,00 mm
Diámetro exterior D1	25,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	10,0 mm
d2	9,9 mm
Diámetro interior d	4,50 mm
Recorrido de resorte Z	8,1 mm
Diámetro Ds	22,5 mm
Altura H3	8,90 mm
Diámetro Dmax(S)	26,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Ventosa de fuelle SI-MD (redonda)
FGA 25 SI-MD-55 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.04153



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	5,30 N
Peso	2,70 g
Tamaño	25,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04153



Datos de pedido accesorios 10.01.06.04153

Typ		Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04153