


Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2f 15 SI-55 SC040




Art.-Nr.: 10.01.06.04090



SPB2f 15 SI-55 SC040

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	15,00
Nombre de soufflets	2,5
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA



Données de construction SPB2f 15 SI-55 SC040

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,60 mm
Hauteur H	20,30 mm
Diamètre extérieur D1	14,0 mm
Diamètre de la tête Dk	13,1 mm
Diamètre intérieur d1	10,5 mm
d2	4,0 mm
Diamètre intérieur d	7,50 mm
Allongement du ressort Z	7,3 mm
Diamètre Ds	15,0 mm
Hauteur H3	6,60 mm
Diamètre Dmax(S)	17,0 mm



Ventouse à soufflets (ronde)
SPB2f 15 SI-55 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.04090



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 040
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	0,75 N
Poids propre	1,50 g
Volume	1,200 cm ³
Taille	15,00
Nombre de soufflets	2,5
Force d'aspiration à -400 mbar	0,50 N
Force d'aspiration à -200 mbar	0,25 N
Famille de produits	SPB2f

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04090



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04090