


Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 15 SI-55 SC040




Art.-Nr.: 10.01.06.04090



SPB2f 15 SI-55 SC040

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	15,00
Número de pliegues	2,5
Características del material	Compatible con la FDA



Datos de diseño SPB2f 15 SI-55 SC040

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,60 mm
Altura H	20,30 mm
Diámetro exterior D1	14,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	13,1 mm
Diámetro interior d1	10,5 mm
d2	4,0 mm
Diámetro interior d	7,50 mm
Recorrido de resorte Z	7,3 mm
Diámetro Ds	15,0 mm
Altura H3	6,60 mm
Diámetro Dmax(S)	17,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04090

Art.-Nr.: 10.01.06.04090

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 040
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	0,75 N
Peso	1,50 g
Volumen	1,200 cm ³
Tamaño	15,00
Número de pliegues	2,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	0,50 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	0,25 N
Familia de productos	SPB2f

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04090


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04090