


SPB2f 15 SI-55 SC040



Dati di costruzione SPB2f 15 SI-55 SC040

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	15,00
Numero di pieghe	2,5
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	4,60 mm
Altezza H	20,30 mm
Diametro esterno D1	14,0 mm
Diametro della testa Dk	13,1 mm
Diametro interno d1	10,5 mm
d2	4,0 mm
Diametro interno d	7,50 mm
Freccia elastica Z	7,3 mm
Diametro Ds	15,0 mm
Altezza H3	6,60 mm
Diametro Dmax(S)	17,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.04090

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 040
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	0,75 N
Peso	1,50 g
Volume	1,200 cm ³
Misura	15,00
Numero di pieghe	2,5
Forza di presa a -400 mbar	0,50 N
Forza di presa a -200 mbar	0,25 N
Famiglia di prodotti	SPB2f

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04090

