

Art.-Nr.: 10.01.06.04173



## Dati tecnici


|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI-HD         |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65,0 Shore A           |
| Misura                          | 25,00                  |
| Numero di pieghe                | 2,5                    |
| Connessione                     | G1/8"-IG               |
| Attacco del vuoto               | G1/8"-IG               |
| Materiale del nipplo            | Alluminio              |
| Caratteristiche del materiale   | Compatibile con la FDA |

FSG 25 SI-HD-65 G1/8-IG

La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (montata a partire da un diametro di 32 mm). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP



## Dati di costruzione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 46,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 3,50 mm  |
| d2                              | 10,0 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/8"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 8,5 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 14,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 18,0 mm  |
| Diametro Ds                     | 23,0 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 26,0 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FSG 25 SI-HD-65 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04173

**Dati tecnici**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Materiale della ventosa                    | Silicone SI-HD        |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 65,0 Shore A          |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 30,0 mm               |
| Forza di strappo                           | 19,00 N               |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 4,71 N                |
| Peso                                       | 9,00 g                |
| Volume                                     | 5,400 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 25,00                 |
| Numero di pieghe                           | 2,5                   |
| Famiglia di prodotti                       | FSG                   |
| Connessione                                | G1/8-IG               |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.04173**

| Typ                            | Numero articolo                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350<br>10.01.06.05731 |

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.04173**

| Typ                               | Numero articolo                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Ventosa a soffiETTO SI-HD (tondo) | FG 25 SI-HD-65 N016<br>10.01.06.03246 |

